

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 9/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130040 9/16-12
GTIN	4062406043964
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 14,288 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 11 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 12,15 mm

**Műszaki leírás**

Szár Ø D <sub>s</sub>	11 mm
Menet / coll	12
Menetemelkedés	2,117 mm
Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	14,288 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	35,72 mm

Magfurat Ø	12,15 mm
Teljes hossz L	110 mm
Szár négyszög □	9 mm
Vágóélek száma Z	3
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNC
Menetméret	9/16-12 UNC
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró