

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.12-40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130040 NO.12-40 |
| GTIN | 4062406043438 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 40
Menet Ø: 5,486 mm
Teljes hossz L: 80 mm
Szár Ø D_s: 6 mm
Szár négyszög □: 4,9 mm
Magfurat Ø: 4,9 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|----------|
| Menet Ø | 5,486 mm |
| Magfurat Ø | 4,9 mm |
| Menet / coll | 40 |
| Menetmélység | 13,7 mm |
| Forgácshornyok száma | 3 |
| Menetemelkedés | 0,635 mm |
| Szár négyszög □ | 4,9 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Szár Ø D _s | 6 mm |
| Teljes hossz L | 80 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Szabvány | DIN 371 |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 12-40 UNS |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |