

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 3/8-16
GTIN	4062406045968
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 16

Menet Ø: 9,525 mm

Teljes hossz L: 100 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Szár négyszög □: 8 mm

Magfurat Ø: 7,95 mm

Műszaki leírás

Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Szár Ø D _s	10 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	9,525 mm
Menetmélység	23,83 mm
Menetemelkedés	1,588 mm

Menet / coll	16
Magfurat Ø	7,95 mm
Szár négyszög □	8 mm
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	100 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3/8-16 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró