

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.3/4-10
GTIN	4062406047429
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 44,45 mm

Teljes hossz L: 220 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 42 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	36 mm
Szabvány	DIN 376
Magfurat Ø	42 mm
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	111,1 mm
Szerszámanyag	HSS E

Menet Ø	44,45 mm
Menet / coll	10
Menetemelkedés	2,54 mm
Szár négyszög □	29 mm
Teljes hossz L	220 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/4-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró