

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1-10
GTIN	4062406046637
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 25,4 mm  
Teljes hossz L: 160 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 20 mm  
Szár négyszög □: 16 mm  
Magfurat Ø: 23 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	16 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Forgácshornok száma	4
Magfurat Ø	23 mm
Menet Ø	25,4 mm
Menet / coll	10
Menetmélység	63,5 mm

Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró