

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.9/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.9/16-12
GTIN	4062406047221
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 12  
Menet Ø: 39,688 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 37,7 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Menetmélység	99,22 mm
Szár négyszög □	24 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	200 mm
Forgácshornyok száma	4

Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,117 mm
Menet Ø	39,688 mm
Menet / coll	12
Magfurat Ø	37,7 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.9/16-12 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró