

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 2-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 2-8
GTIN	4062406047665
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 8
Menet Ø: 50,8 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 47,8 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet Ø	50,8 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	32 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4

Szár Ø D _s	40 mm
Menetmélység	127 mm
Teljes hossz L	250 mm
Menet / coll	8
Magfurat Ø	47,8 mm
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	2-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró