

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 3/4-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 3/4-10
GTIN	4062406046408
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 19,05 mm  
Teljes hossz L: 125 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 14 mm  
Szár négyszög □: 11 mm  
Magfurat Ø: 16,46 mm

**Műszaki leírás**

Menet / coll	10
Szerszámanyag	HSS E
Menetemelkedés	2,54 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D <sub>s</sub>	14 mm
Menet Ø	19,05 mm
Forgácshornyok száma	4

Teljes hossz L	125 mm
Menetmélység	47,63 mm
Szár négyszög □	11 mm
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	16,46 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	3/4-10 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró