

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1/4-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1/4-56
GTIN	4062406045722
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 56

Menet Ø: 6,35 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 7 mm

Szár négyszög □: 5,5 mm

Magfurat Ø: 5,95 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	0,454 mm
Menet / coll	56
Szár Ø D _s	7 mm
Szár négyszög □	5,5 mm
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	6,35 mm
Szerszámanyag	HSS E

Forgácshornyok száma	3
Magfurat Ø	5,95 mm
Menetmélység	15,9 mm
Teljes hossz L	80 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1/4-56 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró