

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.9/16-18****Rendelési adatok**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma    | 130041 1.9/16-18 |
| GTIN              | 4062406047207    |
| Árucikk kategória | 10N              |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 18

Menet Ø: 39,688 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 38,55 mm

**Műszaki leírás**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Menet Ø              | 39,688 mm |
| Magfurat Ø           | 38,55 mm  |
| Teljes hossz L       | 200 mm    |
| Forgácshornyok száma | 4         |
| Vágóélek száma Z     | 4         |
| Szerszámanyag        | HSS E     |
| Menetmélység         | 99,22 mm  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetemelkedés             | 1,411 mm                                  |
| Szár négyszög □            | 24 mm                                     |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 32 mm                                     |
| Menet / coll               | 18  |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Menetfajta                 | UNEF-LH                                   |
| Menetméret                 | 1.9/16-18 UNEF LH                         |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | balra                                     |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |