

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.7/16-20****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|------------------|
| Rendelés száma | 130041 1.7/16-20 |
| GTIN | 4062406047054 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 36,512 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 35,32 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|-----------|
| Szár Ø D _s | 28 mm |
| Teljes hossz L | 200 mm |
| Menetemelkedés | 1,27 mm |
| Menet / coll | 20 |
| Szár négyszög □ | 22 mm |
| Menet Ø | 36,512 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |

| | |
|----------------------------|---|
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Magfurat Ø | 35,32 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menetmélység | 91,28 mm |
| Forgácshornok száma | 4 |
| Menetfajta | UN-LH |
| Menetméret | 1.7/16-20 UN LH |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | balra |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |