

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M2X0,2****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130010 M2X0,2 |
| GTIN              | 4062406011062 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Vágóélek száma Z      | 3          |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 2,8 mm     |
| Magfurat Ø            | 1,8 mm     |
| Szár négyszög □       | 2,1 mm     |
| Szerszámanyag         | HSS E      |
| Tűrési osztály        | ISO 1 4H   |
| Tűrési osztály        | ISO 1X 4HX |
| Tűrési osztály        | ISO 2 6H   |
| Tűrési osztály        | ISO 2X 6HX |
| Tűrési osztály        | 6H +0,05   |
| Tűrési osztály        | 6H +0,20   |
| Tűrési osztály        | ISO 3 6G   |
| Tűrési osztály        | ISO 3X 6GX |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Tűrési osztály             | 7H                                        |
| Tűrési osztály             | 7HX                                       |
| Tűrési osztály             | 7G                                        |
| Tűrési osztály             | 7GX                                       |
| Tűrési osztály             | 6H +0,10                                  |
| Forgácshornyok száma       | 3                                         |
| Szabvány                   | DIN 371                                   |
| Menetmélység               | 5 mm                                      |
| Menet Ø                    | 2 mm                                      |
| Teljes hossz L             | 45 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 0,2 mm                                    |
| Menetfajta                 | M                                         |
| Menetméret                 | M2×0,2                                    |
| Bevonat                    | bevonat nélkül                            |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | DIN 13                                    |
| Bekezdő alak               | C                                         |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | Nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |