

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.1/2-10****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.1/2-10
GTIN	4062406047160
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 10

Menet Ø: 38,1 mm

Teljes hossz L: 200 mm

Szár Ø D_s: 32 mm

Szár négyszög □: 24 mm

Magfurat Ø: 35,7 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	35,7 mm
Szabvány	DIN 376
Szár Ø D _s	32 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	24 mm
Menetmélység	95,25 mm
Vágóélek száma Z	4

Menet / coll	10
Teljes hossz L	200 mm
Menet Ø	38,1 mm
Menetemelkedés	2,54 mm
Forgácshornok száma	4
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.1/2-10 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró