

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M18X1,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M18X1,75
GTIN	4062406012151
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	14 mm
Teljes hossz L	125 mm
Szerszámananyag	HSS E
Menetemelkedés	1,75 mm
Magfurat Ø	16,25 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G

Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	45 mm
Szár négyszög □	11 mm
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	18 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M18×1,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró