

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 1.5/8-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 1.5/8-8
GTIN	4062406047313
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 8  
Menet Ø: 41,275 mm  
Teljes hossz L: 200 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 32 mm  
Szár négyszög □: 24 mm  
Magfurat Ø: 38,3 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	200 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet Ø	41,275 mm
Menetmélység	103,19 mm
Magfurat Ø	38,3 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Szár négyszög □	24 mm

Forgácshornyok száma	4
Szabvány	DIN 376
Menet / coll	8
Vágóélek száma Z	4
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	1.5/8-8 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró