

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M20X0,75****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M20X0,75
GTIN	4062406012298
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 2 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Forgácsolószárak száma	3
Menetmélység	50 mm
Menet Ø	20 mm
Teljes hossz L	140 mm
Magfurat Ø	19,25 mm
Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	12 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Vágóélek száma Z	3
Tűrés osztály	ISO 1 4H
Tűrés osztály	ISO 1X 4HX
Tűrés osztály	ISO 2 6H

Tűrés osztály	ISO 2X 6HX
Tűrés osztály	6H +0,05
Tűrés osztály	6H +0,20
Tűrés osztály	ISO 3 6G
Tűrés osztály	ISO 3X 6GX
Tűrés osztály	7H
Tűrés osztály	7HX
Tűrés osztály	7G
Tűrés osztály	7GX
Tűrés osztály	6H +0,10
Menetemelkedés	0,75 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M20×0,75
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró