

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.12-36****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.12-36
GTIN	4062406045685
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 36

Menet Ø: 5,486 mm

Teljes hossz L: 80 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,8 mm

Műszaki leírás

Magfurat Ø	4,8 mm
Menet / coll	36
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	5,486 mm
Teljes hossz L	80 mm
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371

Menetmélység	13,7 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár $\varnothing D_s$	6 mm
Szár négyszög \square	4,9 mm
Menetemelkedés	0,706 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	12-36 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró