

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.10-28****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.10-28
GTIN	4062406045630
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 28

Menet Ø: 4,826 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 3,95 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	3,95 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	70 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetmélység	12,1 mm

Menet / coll	28
Menetemelkedés	0,907 mm
Forgácshornyok száma	3
Vágóélek száma Z	3
Menet Ø	4,826 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	10-28 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró