

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.5-44****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.5-44
GTIN	4062406045524
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 44

Menet Ø: 3,175 mm

Teljes hossz L: 56 mm

Szár Ø D_s: 3,5 mm

Szár négyszög □: 2,7 mm

Magfurat Ø: 2,7 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	7,9 mm
Menet / coll	44
Szabvány	DIN 371
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	2,7 mm
Magfurat Ø	2,7 mm

Szár Ø D _s	3,5 mm
Menet Ø	3,175 mm
Menetemelkedés	0,577 mm
Teljes hossz L	56 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	5-44 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró