

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, bevonat nélkül, MF: M33X3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130010 M33X3
GTIN	4062406013356
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: M  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 3 mm  
Teljes hossz L: 180 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 25 mm  
Szár négyszög □: 20 mm  
Magfurat Ø: 30 mm

**Műszaki leírás**

Menetemelkedés	3 mm
Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	20 mm
Menet Ø	33 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	82,5 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Teljes hossz L	180 mm
Magfurat Ø	30 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Menetfajta	M
Menetméret	M33×3
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró