

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M1,8X0,2****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|-----------------|
| Rendelés száma | 130010 M1,8X0,2 |
| GTIN | 4062406011031 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|------------|
| Menetmélység | 4,5 mm |
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Menetemelkedés | 0,2 mm |
| Szabvány | DIN 371 |
| Szár Ø D _s | 2,5 mm |
| Menet Ø | 1,8 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Magfurat Ø | 1,6 mm |
| Tűrés osztály | ISO 1 4H |
| Tűrés osztály | ISO 1X 4HX |
| Tűrés osztály | ISO 2 6H |
| Tűrés osztály | ISO 2X 6HX |
| Tűrés osztály | 6H +0,05 |

| | |
|----------------------------|---|
| Tűrési osztály | 6H +0,20 |
| Tűrési osztály | ISO 3 6G |
| Tűrési osztály | ISO 3X 6GX |
| Tűrési osztály | 7H |
| Tűrési osztály | 7HX |
| Tűrési osztály | 7G |
| Tűrési osztály | 7GX |
| Tűrési osztály | 6H +0,10 |
| Szár négyszög □ | 2,1 mm |
| Forgácsolók száma | 2 |
| Teljes hossz L | 40 mm |
| Menetfajta | M |
| Menetméret | M1,8×0,2 |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | DIN 13 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | Nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |