

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.11/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.11/16-20
GTIN	4062406049560
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 20  
Menet Ø: 42,86 mm  
Teljes hossz L: 220 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 36 mm  
Szár négyszög □: 29 mm  
Magfurat Ø: 41,68 mm

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	4
Szabvány	DIN 376
Szerszámananyag	HSS E
Szár négyszög □	29 mm
Teljes hossz L	220 mm
Magfurat Ø	41,68 mm
Menetmélység	107,15 mm

Menetemelkedés	1,27 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	42,86 mm
Menet / coll	20
Szár Ø D <sub>s</sub>	36 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.11/16-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró