

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 5/8-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 5/8-24
GTIN	4062406046224
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNEF-LH  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 24  
Menet Ø: 15,875 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 12 mm  
Szár négyszög □: 9 mm  
Magfurat Ø: 15 mm

**Műszaki leírás**

Szár négyszög □	9 mm
Szabvány	DIN 376
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	24
Magfurat Ø	15 mm
Szerszámananyag	HSS E
Menetmélység	39,7 mm

Menet Ø	15,875 mm
Vágóélek száma Z	3
Szár Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	5/8-24 UNEF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró