

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.1/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.1/8-16
GTIN	4062406048976
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 16
Menet Ø: 28,575 mm
Teljes hossz L: 180 mm
Szár Ø D_s: 22 mm
Szár négyszög □: 18 mm
Magfurat Ø: 27,1 mm

Műszaki leírás

Menetemelkedés	1,588 mm
Menet / coll	16
Szerszámanyag	HSS E
Szár négyszög □	18 mm
Szár Ø D _s	22 mm
Magfurat Ø	27,1 mm
Menetmélység	71,44 mm

Szabvány	DIN 376
Forgácshornyok száma	4
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	180 mm
Menet Ø	28,575 mm
Menetfajta	UN
Menetméret	1.1/8-16 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró