

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1-24****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 130045 1-24 |
| GTIN | 4062406048815 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNS

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 24

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,5 mm

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------|----------|
| Forgácshornyok száma | 4 |
| Menetmélység | 63,5 mm |
| Menet / coll | 24 |
| Menetemelkedés | 1,058 mm |
| Szár Ø D _s | 20 mm |
| Szabvány | DIN 376 |
| Menet Ø | 25,4 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Szerszámanyag | HSS E |
| Magfurat Ø | 24,5 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Teljes hossz L | 160 mm |
| Szár négyszög □ | 16 mm |
| Menetfajta | UNS |
| Menetméret | 1-24 UNS |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |