

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.2-56****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.2-56
GTIN	4062406045470
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 56  
Menet Ø: 2,184 mm  
Teljes hossz L: 45 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 2,8 mm  
Szár négyszög □: 2,1 mm  
Magfurat Ø: 1,78 mm

**Műszaki leírás**

Forgácshornyok száma	3
Menet Ø	2,184 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 371
Szár négyszög □	2,1 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	56

Teljes hossz L	45 mm
Magfurat Ø	1,78 mm
Menetmélység	5,46 mm
Menetemelkedés	0,454 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Menetfajta	UNC-LH
Menetméret	2-56 UNC LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró