

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 7/8-16
GTIN	4062406046484
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 22,225 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 20,7 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	22,225 mm
Menetmélység	55,56 mm
Magfurat Ø	20,7 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	140 mm

Menet / coll	16
Szár négyszög □	14,5 mm
Forgácshornok száma	4
Menetemelkedés	1,588 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN-LH
Menetméret	7/8-16 UN LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró