

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: NO.2-64****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 NO.2-64
GTIN	4062406045463
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 25 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 64
Menet Ø: 2,184 mm
Teljes hossz L: 45 mm
Szár Ø D_s: 2,8 mm
Szár négyszög □: 2,1 mm
Magfurat Ø: 1,9 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	2,184 mm
Magfurat Ø	1,9 mm
Teljes hossz L	45 mm
Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	64
Forgácshornyok száma	3
Menetemelkedés	0,399 mm

Szabvány	DIN 371
Szerszámanyag	HSS E
Szár $\varnothing D_s$	2,8 mm
Menetmélység	5,46 mm
Szár négyszög \square	2,1 mm
Menetfajta	UNF-LH
Menetméret	2-64 UNF LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró