

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1-8****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1-8
GTIN	4062406048884
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 8

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 22,15 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Menetmélység	63,5 mm
Teljes hossz L	160 mm
Menet / coll	8
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	20 mm

Forgácshornyok száma	4
Szár négyszög □	16 mm
Magfurat Ø	22,15 mm
Menetemelkedés	3,175 mm
Menet Ø	25,4 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	1-8 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró