

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, Típus: 7/8-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130041 7/8-18
GTIN	4062406046477
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 18  
Menet Ø: 22,225 mm  
Teljes hossz L: 140 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 18 mm  
Szár négyszög □: 14,5 mm  
Magfurat Ø: 21 mm

**Műszaki leírás**

Menetmélység	55,56 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Menetemelkedés	1,411 mm
Magfurat Ø	21 mm
Teljes hossz L	140 mm

Menet / coll	18
Szár Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Forgácshornyok száma	4
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	22,225 mm
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	7/8-18 UNS LH
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró