

**Garant****Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, bevonat nélkül, MF: M10X0,35****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130011 M10X0,35
GTIN	4062406015121
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 35 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: MF-LH  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Tűrés osztály: ISO 1 4H  
Tűrés osztály: ISO 1X 4HX  
Tűrés osztály: ISO 2 6H  
Menetemelkedés: 0,35 mm  
Teljes hossz L: 100 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Szár négyszög □: 8 mm  
Magfurat Ø: 9,65 mm

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Szár négyszög □	8 mm
Menet Ø	10 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Menetemelkedés	0,35 mm

Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	25 mm
Magfurat Ø	9,65 mm
Tűrési osztály	ISO 1 4H
Tűrési osztály	ISO 1X 4HX
Tűrési osztály	ISO 2 6H
Tűrési osztály	ISO 2X 6HX
Tűrési osztály	6H +0,05
Tűrési osztály	6H +0,20
Tűrési osztály	ISO 3 6G
Tűrési osztály	ISO 3X 6GX
Tűrési osztály	7H
Tűrési osztály	7HX
Tűrési osztály	7G
Tűrési osztály	7GX
Tűrési osztály	6H +0,10
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Menetfajta	MF-LH
Menetméret	M10×0,35
Bevonat	bevonat nélkül
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	DIN 13
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz

Színes gyűrű	Nincs
Termék fajtája	Menetfúró