

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.13/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.13/16-20
GTIN	4062406049690
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UN

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 46,04 mm

Teljes hossz L: 250 mm

Szár Ø D_s: 36 mm

Szár négyszög □: 29 mm

Magfurat Ø: 44,84 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	115,1 mm
Szár négyszög □	29 mm
Menet Ø	46,04 mm
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	44,84 mm
Szerszámanyag	HSS E
Szabvány	DIN 376

Menetemelkedés	1,27 mm
Menet / coll	20
Teljes hossz L	250 mm
Szár Ø D _s	36 mm
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN
Menetméret	1.13/16-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró