

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 1.15/16-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.15/16-20
GTIN	4062406049805
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 49,212 mm
Teljes hossz L: 250 mm
Szár Ø D_s: 40 mm
Szár négyszög □: 32 mm
Magfurat Ø: 48 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz L	250 mm
Szerszámanyag	HSS E
Magfurat Ø	48 mm
Menetmélység	123 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	49,212 mm
Vágóélek száma Z	4

Menet / coll	20
Menetemelkedés	1,27 mm
Szár négyszög □	32 mm
Szár Ø D _s	40 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UN
Menetméret	1.15/16-20 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró