

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 5/16-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 5/16-48
GTIN	4062406048051
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 48  
Menet Ø: 7,938 mm  
Teljes hossz L: 90 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 8 mm  
Szár négyszög □: 6,2 mm  
Magfurat Ø: 7,5 mm

**Műszaki leírás**

Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	7,938 mm
Magfurat Ø	7,5 mm
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	90 mm
Menetemelkedés	0,529 mm
Vágóélek száma Z	3

Menet / coll	48
Forgácshornyok száma	3
Menetmélység	19,85 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	5/16-48 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró