

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 7/16-16****Rendelési adatok**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma    | 130045 7/16-16 |
| GTIN              | 4062406048273  |
| Árucikk kategória | 10N            |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UN  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 11,112 mm  
Teljes hossz L: 110 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Szár négyszög □: 7 mm  
Magfurat Ø: 9,576 mm

**Műszaki leírás**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Teljes hossz L       | 110 mm    |
| Szerszámananyag      | HSS E     |
| Menetemelkedés       | 1,588 mm  |
| Szár négyszög □      | 7 mm      |
| Vágóélek száma Z     | 3         |
| Forgácshornyok száma | 3         |
| Menet Ø              | 11,112 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetmélység               | 27,78 mm                                  |
| Menet / coll               | 16  |
| Magfurat Ø                 | 9,576 mm                                  |
| Szabvány                   | DIN 376                                   |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 9 mm                                      |
| Menetfajta                 | UN  |
| Menetméret                 | 7/16-16 UN                                |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |