

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.7/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1.7/16-18
GTIN	4062406049300
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNEF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 18
Menet Ø: 36,512 mm
Teljes hossz L: 200 mm
Szár Ø D_s: 28 mm
Szár négyszög □: 22 mm
Magfurat Ø: 35,3 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	18
Menetmélység	91,28 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz L	200 mm
Szár négyszög □	22 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Szár Ø D _s	28 mm

Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	35,3 mm
Menet Ø	36,512 mm
Szabvány	DIN 376
Menetfajta	UNEF
Menetméret	1.7/16-18 UNEF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró