

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.3-48****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.3-48
GTIN	4062406047733
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNC

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 48

Menet Ø: 2,515 mm

Teljes hossz L: 50 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 2,05 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Szár Ø D _s	2,8 mm
Forgácshornok száma	3
Szár négyszög □	2,1 mm
Magfurat Ø	2,05 mm
Menet Ø	2,515 mm

Menet / coll	48
Szabvány	DIN 371
Teljes hossz L	50 mm
Menetemelkedés	0,529 mm
Menetmélység	6,29 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	3-48 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró