

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 5/16-18****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 5/16-18
GTIN	4062406048129
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC
Szerszámananyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 18
Menet Ø: 7,938 mm
Teljes hossz L: 90 mm
Szár Ø D_s: 8 mm
Szár négyszög □: 6,2 mm
Magfurat Ø: 6,55 mm

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Menet / coll	18
Szabvány	DIN 371
Menetmélység	19,85 mm
Szár Ø D _s	8 mm
Szár négyszög □	6,2 mm
Szerszámananyag	HSS E

Magfurat Ø	6,55 mm
Forgácshornyok száma	3
Teljes hossz L	90 mm
Menetemelkedés	1,411 mm
Menet Ø	7,938 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	5/16-18 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró