

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 7/16-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 7/16-24
GTIN	4062406048242
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 24
Menet Ø: 11,112 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 9 mm
Szár négyszög □: 7 mm
Magfurat Ø: 10,1 mm

Műszaki leírás

Szabvány	DIN 376
Szár négyszög □	7 mm
Menetmélység	27,78 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet Ø	11,112 mm
Menet / coll	24
Vágóélek száma Z	3

Magfurat Ø	10,1 mm
Szerszámanyag	HSS E
Forgácshornok száma	3
Szár Ø D _s	9 mm
Menetemelkedés	1,058 mm
Menetfajta	UNS
Menetméret	7/16-24 UNS
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró