

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 7/8-9****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 7/8-9
GTIN	4062406048761
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 9
Menet Ø: 22,225 mm
Teljes hossz L: 140 mm
Szár Ø D_s: 18 mm
Szár négyszög □: 14,5 mm
Magfurat Ø: 19,34 mm

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HSS E
Menetmélység	55,56 mm
Szár négyszög □	14,5 mm
Menetemelkedés	2,822 mm
Vágóélek száma Z	4
Szár Ø D _s	18 mm
Forgácshornyok száma	4

Menet / coll	9
Szabvány	DIN 376
Menet Ø	22,225 mm
Teljes hossz L	140 mm
Magfurat Ø	19,34 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	7/8-9 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró