

**Garant****Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: NO.10-24****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.10-24
GTIN	4062406047887
Árucikk kategória	10N

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 24  
Menet  $\varnothing$ : 4,826 mm  
Teljes hossz L: 70 mm  
Szár  $\varnothing$  D<sub>s</sub>: 6 mm  
Szár négyszög □: 4,9 mm  
Magfurat  $\varnothing$ : 3,82 mm

**Műszaki leírás**

Magfurat $\varnothing$	3,82 mm
Menetmélység	12,1 mm
Szár $\varnothing$ D <sub>s</sub>	6 mm
Forgácshornok száma	3
Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	70 mm
Vágóélek száma Z	3

Menetemelkedés	1,058 mm
Menet / coll	24
Szabvány	DIN 371
Menet Ø	4,826 mm
Szár négyszög □	4,9 mm
Menetfajta	UNC
Menetméret	10-24 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró