

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.5-40****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.5-40
GTIN	4062406047771
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNC
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 371
Menet / coll: 40
Menet Ø: 3,175 mm
Teljes hossz L: 56 mm
Szár Ø D_s: 3,5 mm
Szár négyszög □: 2,7 mm
Magfurat Ø: 2,59 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	3,5 mm
Menet Ø	3,175 mm
Teljes hossz L	56 mm
Magfurat Ø	2,59 mm
Forgácshornok száma	3
Menet / coll	40
Menetmélység	7,9 mm

Szár négyszög □	2,7 mm
Menetemelkedés	0,635 mm
Szabvány	DIN 371
Vágóélek száma Z	3
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNC
Menetméret	5-40 UNC
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró