

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 3/8-16****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130045 3/8-16 |
| GTIN              | 4062406048204 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNC  
Szerszámanyag: HSS E  
Szabvány: DIN 371  
Menet / coll: 16  
Menet Ø: 9,525 mm  
Teljes hossz L: 100 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm  
Szár négyszög □: 8 mm  
Magfurat Ø: 7,95 mm

**Műszaki leírás**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Szabvány              | DIN 371  |
| Magfurat Ø            | 7,95 mm  |
| Szár Ø D <sub>s</sub> | 10 mm    |
| Szár négyszög □       | 8 mm     |
| Teljes hossz L        | 100 mm   |
| Menet Ø               | 9,525 mm |
| Forgácshornyok száma  | 3        |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetmélység               | 23,83 mm                                  |
| Vágóélek száma Z           | 3                                         |
| Menet / coll               | 16                                        |
| Menetemelkedés             | 1,588 mm                                  |
| Menetfajta                 | UNC                                       |
| Menetméret                 | 3/8-16 UNC                                |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B                                        |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C                                         |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2xD zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |