

Garant**Gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1/2-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 1/2-20
GTIN	4062406048327
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNF
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 20
Menet Ø: 12,7 mm
Teljes hossz L: 110 mm
Szár Ø D_s: 11 mm
Szár négyszög □: 9 mm
Magfurat Ø: 11,5 mm

Műszaki leírás

Menet Ø	12,7 mm
Teljes hossz L	110 mm
Menet / coll	20
Forgácshornyok száma	3
Szabvány	DIN 376
Menetemelkedés	1,27 mm
Menetmélység	31,75 mm

Magfurat \varnothing	11,5 mm
Szár $\varnothing D_s$	11 mm
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	3
Szár négyszög \square	9 mm
Menetfajta	UNF
Menetméret	1/2-20 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró