

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.10-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 NO.10-32
GTIN	4062406047863
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 3 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 32

Menet Ø: 4,826 mm

Teljes hossz L: 70 mm

Szár Ø D_s: 6 mm

Szár négyszög □: 4,9 mm

Magfurat Ø: 4,1 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	6 mm
Vágóélek száma Z	3
Menetmélység	12,1 mm
Magfurat Ø	4,1 mm
Menet Ø	4,826 mm
Forgácshornyok száma	3
Szár négyszög □	4,9 mm

Szerszámanyag	HSS E
Teljes hossz L	70 mm
Menet / coll	32
Menetemelkedés	0,794 mm
Szabvány	DIN 371
Menetfajta	UNF
Menetméret	10-32 UNF
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró