

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1-20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1-20
GTIN	4062406051068
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 1 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNEF-LH

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 376

Menet / coll: 20

Menet Ø: 25,4 mm

Teljes hossz L: 160 mm

Szár Ø D_s: 20 mm

Szár négyszög □: 16 mm

Magfurat Ø: 24,3 mm

Műszaki leírás

Menet / coll	20
Menetemelkedés	1,27 mm
Forgácshornok száma	4
Szár négyszög □	16 mm
Szabvány	DIN 376
Vágóélek száma Z	4
Magfurat Ø	24,3 mm

Teljes hossz L	160 mm
Szár Ø D _s	20 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menet Ø	25,4 mm
Menetmélység	63,5 mm
Menetfajta	UNEF-LH
Menetméret	1-20 UNEF LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró