

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 11/16-12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130045 11/16-12
GTIN	4062406048563
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 2 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UN
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 12
Menet Ø: 17,462 mm
Teljes hossz L: 125 mm
Szár Ø D_s: 14 mm
Szár négyszög □: 11 mm
Magfurat Ø: 15,5 mm

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	14 mm
Forgácshornyok száma	4
Magfurat Ø	15,5 mm
Menetemelkedés	2,117 mm
Menet / coll	12
Teljes hossz L	125 mm
Szár négyszög □	11 mm

Menet Ø	17,462 mm
Menetmélység	43,7 mm
Szabvány	DIN 376
Szerszámanyag	HSS E
Vágóélek száma Z	4
Menetfajta	UN
Menetméret	11/16-12 UN
Bevonat	TiN
Profilszög	60 fok
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2xD zsákfuratnál
Vágásirány	jobbos
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró