

**Garant****Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: 2-10****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 130045 2-10   |
| GTIN              | 4062406049898 |
| Árucikk kategória | 10N           |

**Leírás****Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap  
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab  
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges  
Menetfajta: UNS  
Szerszámananyag: HSS E  
Szabvány: DIN 376  
Menet / coll: 10  
Menet Ø: 50,8 mm  
Teljes hossz L: 250 mm  
Szár Ø D<sub>s</sub>: 40 mm  
Szár négyszög □: 32 mm  
Magfurat Ø: 48,4 mm

**Műszaki leírás**

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Menet Ø              | 50,8 mm |
| Menet / coll         | 10      |
| Szabvány             | DIN 376 |
| Magfurat Ø           | 48,4 mm |
| Forgácshornyok száma | 4       |
| Vágóélek száma Z     | 4       |
| Szár négyszög □      | 32 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Menetmélység               | 127 mm                                    |
| Teljes hossz L             | 250 mm                                    |
| Szár Ø D <sub>s</sub>      | 40 mm                                     |
| Menetemelkedés             | 2,54 mm                                   |
| Szerszámanyag              | HSS E                                     |
| Menetfajta                 | UNS                                       |
| Menetméret                 | 2-10 UNS                                  |
| Bevonat                    | TiN                                       |
| Profilszög                 | 60 fok                                    |
| Menet szabvány             | ASME B1.1                                 |
| Tűrési osztály             | 1B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,10                                  |
| Tűrési osztály             | 3B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,20                                  |
| Tűrési osztály             | 2B  |
| Tűrési osztály             | 2B +0,05                                  |
| Bekezdő alak               | C   |
| Szár                       | Hengeres szár, h9-tel                     |
| belső hűtés                | nem                                       |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2×D zsákfuratnál                     |
| Vágásirány                 | jobbos                                    |
| Menetszerszám fajtája      | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű               | nincs                                     |
| Termék fajtája             | Menetfúró                                 |