

Garant**Gépi menetfúró zsákfurathoz, TiN, Típus: NO.2-64****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 130045 NO.2-64 |
| GTIN | 4062406047702 |
| Árucikk kategória | 10N |

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 91 kalendárium nap

Minimális rendelési mennyiség: 25 darab

Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges

Menetfajta: UNF

Szerszámanyag: HSS E

Szabvány: DIN 371

Menet / coll: 64

Menet Ø: 2,184 mm

Teljes hossz L: 45 mm

Szár Ø D_s: 2,8 mm

Szár négyszög □: 2,1 mm

Magfurat Ø: 1,9 mm

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|----------|
| Magfurat Ø | 1,9 mm |
| Vágóélek száma Z | 3 |
| Forgácshornok száma | 3 |
| Menet Ø | 2,184 mm |
| Szerszámanyag | HSS E |
| Menetemelkedés | 0,399 mm |
| Menetmélység | 5,46 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Szabvány | DIN 371 |
| Menet / coll | 64 |
| Szár $\varnothing D_s$ | 2,8 mm |
| Szár négyszög \square | 2,1 mm |
| Teljes hossz L | 45 mm |
| Menetfajta | UNF |
| Menetméret | 2-64 UNF |
| Bevonat | TiN |
| Profilszög | 60 fok |
| Menet szabvány | ASME B1.1 |
| Tűrési osztály | 1B |
| Tűrési osztály | 2B +0,10 |
| Tűrési osztály | 3B |
| Tűrési osztály | 2B +0,20 |
| Tűrési osztály | 2B |
| Tűrési osztály | 2B +0,05 |
| Bekezdő alak | C |
| Szár | Hengeres szár, h9-tel |
| belső hűtés | nem |
| Felhasználás furattípusnál | max. 2xD zsákfuratnál |
| Vágásirány | jobbos |
| Menetszerszám fajtája | Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz |
| Színes gyűrű | nincs |
| Termék fajtája | Menetfúró |