

Garant**Balmenetes gépi menetfúró zsácfurathoz, TiN, Típus: 1.3/4-14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	130046 1.3/4-14
GTIN	4062406051884
Árucikk kategória	10N

Leírás**Figyelem:**

Szállítási határidő: 49 kalendárium nap
Minimális rendelési mennyiség: 1 darab
Egyedi gyártás - visszavétel nem lehetséges
Menetfajta: UNS-LH
Szerszámanyag: HSS E
Szabvány: DIN 376
Menet / coll: 14
Menet Ø: 44,45 mm
Teljes hossz L: 220 mm
Szár Ø D_s: 36 mm
Szár négyszög □: 29 mm
Magfurat Ø: 42,85 mm

Műszaki leírás

Menetmélység	111,1 mm
Szár négyszög □	29 mm
Vágóélek száma Z	4
Menet / coll	14
Szabvány	DIN 376
Teljes hossz L	220 mm
Magfurat Ø	42,85 mm

Szár Ø D _s	36 mm
Menetemelkedés	1,814 mm
Forgácshornyok száma	4
Menet Ø	44,45 mm
Szerszámanyag	HSS E
Menetfajta	UNS-LH
Menetméret	1.3/4-14 UNS LH
Bevonat	TiN
Menet szabvány	ASME B1.1
Tűrési osztály	1B
Tűrési osztály	2B +0,10
Tűrési osztály	3B
Tűrési osztály	2B +0,20
Tűrési osztály	2B
Tűrési osztály	2B +0,05
Bekezdő alak	C
Szár	Hengeres szár, h9-tel
belső hűtés	nem
Felhasználás furattípusnál	max. 2×D zsákfuratnál
Vágásirány	balra
Menetszerszám fajtája	Gépi menetfúró hagyományos megmunkáláshoz
Színes gyűrű	nincs
Termék fajtája	Menetfúró